

ZD621-HC 4 英寸桌面打印机

卓越的功能、高性能和出色的安全性，可在医疗保健环境中实现多年的高质量打印

您需要一款优质的医疗保健打印机，能够持续提供出色性能。Zebra 的 ZD621 医疗保健型桌面打印机专为医疗保健而设计，坚固耐用。勇于面对挑战。采用先进的架构，为我们不断扩展的打印机功能和软件提供动力。专为医疗保健设计，采用可消毒塑料、抗紫外线外壳和医疗级电源。卓越的安全性可为您提供保护，减少所受的网络攻击，并保护您的敏感数据，包括患者信息。标准的 4.3 英寸全彩 LCD 触摸屏，菜单直观。增强的功能、通信和现场可安装的介质处理选项。此外，还增加了远程管理功能。这些功能结合在一起，为您提供出色的打印性能、数年的耐用性以及卓越的可靠性、智能性和安全性，让您不断前进。



提升可靠的性能

在 ZD 系列基础上更进一步

Zebra 的 ZD620 系列打印机具有高质量、高性能。出色的 ZD621 包括了传统打印机的功能，且拥有更多具有前瞻性的高级功能。

专为医疗保健而设计

易于清洁、消毒且安全供电

ZD621 医疗保健型打印机采用耐消毒剂塑料、防紫外线外壳和密封按钮接口，易于清洁和消毒，有助于防止感染在医院和诊所传播。此外，该电源符合 IEC 60601-1 标准，适用于医疗保健机构。

提供更好的打印体验

出色的打印性能

ZD621 以持续可靠的性能帮助您进行日常工作。ZD621 打印速度快，便于携带，应用灵活，采用先进技术，可现场安装，性能卓越。ZD621 提供热敏和热转印医疗保健型号以及 RFID 型号¹，支持多种医疗保健特定用例和要求。

易于操作

易于部署、使用、管理和保护

在 Zebra 先进的 Print DNA 软件套件的支持下，ZD621 的操作非常简单。



ZD621 — 卓越的打印质量、功能和可靠性。
为满足当下和未来的医疗保健需求做好准备。
如需了解更多信息，请访问 www.zebra.com/zd621-healthcare

通过设置工具、向导和模拟功能，部署非常简单。大型触摸 LED 显示屏和直观的用户界面使操作变得简单，几乎无需培训。通过五个 LED 图标可快速了解设备状态。利用强大的远程管理功能，以减轻 IT 部门的负担。此外，内置的安全功能可为您的基础设施提供保护，减少所受的网络攻击。

确保数年持久的正常运行

为当前和未来的需求而设计

技术在不断进步。ZD621 打印机也是如此。它采用先进的架构，旨在为当下和未来的打印提供动力。它比 ZD620 系列功能更加强大。这使您能够运行更多任务、同时执行更多操作、维护安全性并为未来做好准备。

直观的用户界面

使用 ZD621 医疗保健和 RFID 型号标配的 4.3 英寸全彩 LCD 触摸显示屏，一触即可进行互动。易于使用的菜单具有分步设置向导、故障排除动画、介质加载和校准指南，并支持独立的打印应用程序。Zebra 触摸屏经过专业设计和测试，具有与 Zebra 的打印机产品组合一致的坚固性和可靠性，包括对温度、湿度、灰尘和其他环境挑战的强大耐受力。

按适合您的方式连接，实现多种通讯

将 ZD621 集成到现有的有线和无线网络，或直接连接到 PC。ZD621 配备以太网、串行端口、USB 2.0 和 USB 主机端口，或添加可选双无线模块，支持快速 802.11ac Wi-Fi 和蓝牙 4.1。从 Windows™、Android™ 或 iOS 设备打印，并使用蓝牙低功耗 (BLE) 将 ZD621 与 Zebra 的打印机设置移动应用程序集成。借助随附的 Print Touch 标签 (NFC)，您只需轻触 ZD621 上的兼容移动设备即可配对和打印，并快速访问 Zebra 丰富的操作视频知识库。

当您需要时可提供您所需的功能

将您的 ZD621 转变为便携式打印机

使用电池选项，轻松将 ZD621 医疗保健型打印机放在推车上或使用 Zebra 的可选手提箱运输。现场打印，以减少步骤、提高生产力并提高任务准确性。使用大容量电池在整个班次中供电。³

可移动传感器，实现广泛的介质兼容性

ZD621 可移动介质传感器允许您在不同用例中使用多种介质，以实现更大的灵活性。

Print DNA 软件套件，您的内置优势

安全、自信、轻松打印

Print DNA 软件套件由我们的 Link-OS 操作系统提供支持，将使您的打印机快速安全地启动和运行。使用集成且具有互操作性的解决方案，持续稳定地进行打印，并使您的打印机能够满足您的业务需求。

从一个位置进行更新、故障排除和监控

使用 Zebra 的 Print DNA 中的 Print Profile Manager Enterprise，您可以从一个远程位置轻松管理、保护联网打印机并排除故障。管理一台打印机、一组特定打印机或全球多地的多台打印机。

卓越、安心的打印机安全保障

利用 Zebra 的 PrintSecure 功能 (Print DNA 的一部分)，避免网络攻击，为您提供保护。通过安全连接轻松配置打印机、识别漏洞、阻止未经授权的访问等。

了解安心托管打印服务 (MPS)

Zebra 带有 Print DNA 的热能打印机可轻松实现 MPS

想要利用 MPS 轻松控制和查看您的打印机组？利用 Print DNA 软件工具集，您的 Zebra MPS 提供商可远程管理和优化您的打印机、追踪和自动补给耗材并确保安全性。

耗材、服务与支持

Zebra 认证耗材

打印耗材为您供应链中的资产提供“数字化声音”。您依靠它们在企业中传播关键数据。这就是我们设计、生产和严格测试我们的标签、标牌和收据纸系列的原因，以确保在您的 Zebra 打印机上实现出色稳定的性能。如需获得出色的质量、服务和热能打印专业能力，请选择 Zebra 认证耗材。

提供按需服务

Zebra OneCare 提供直接来自 Zebra 的出色技术支持以及综合维修服务。Zebra 的可视性服务可实时洞察打印机操作，帮助优化打印机可用性。

规格

市场和应用

医疗保健

- 处方标签
- 化验室和样本标签
- 患者 ID (身份) 腕带
- 血袋和输液袋标签
- 患者病历标签
- 资产标签

医疗保健功能

- 医疗保健行业优选的白色配色
- 符合医疗保健标准的电源，通过 IEC 60601-1 认证
- 可使用消毒剂、易于清洁的塑料以及带密封按钮的接口
- 防紫外线外壳支持紫外线清洁协议

标准功能

- 打印方式：热转印或热敏
- ZPL 和 EPL 编程语言
- 4.3 英寸全彩触摸 LCD (分辨率：480 宽 x 272 高)，带 3 个按钮用户界面
- 5 个状态图标界面
- 以太网、串行、USB 2.0、USB 主机
- 通过 BLE 为 Android 和 iOS 打印机设置移动应用程序 (蓝牙低功耗 5) 连接实现*
- * BLE 仅适用于 Zebra 打印机设置移动应用
- 实时时钟 (RTC)
- 介质限位器可实现出色的打印质量
- OpenACCESS™，便于介质加载
- 双壁框架结构
- ENERGY STAR™ 认证
- ZebraDesigner Essentials——简便的标签设计工具，免费下载地址：www.zebra.com/zebradesigner

物理参数

尺寸	热敏： 8.7 英寸长 x 7.0 英寸宽 x 5.9 英寸 (高) 221 毫米 (长) x 177 毫米 (宽) x 151 毫米 (高) 热转印： 10.5 英寸长 x 8.0 英寸宽 x 7.5 英寸 (高) 267 毫米长 x 202 毫米宽 x 192 毫米高
重量	热敏：3.6 磅/1.6 千克 热转印：5.5 磅/2.5 千克

打印机规格

操作系统	Link-OS™
分辨率	203 dpi/每毫米 8 点 300 dpi/每毫米 12 个点 (可选)
内存	512 MB 闪存、256 MB SDRAM 64 MB 用户可用非易失性内存 8 MB 用户可用 SDRAM
打印宽度可达	4.09 英寸/104 毫米 (203 dpi) 4.27 英寸/108 毫米，适用于 300 dpi
最高打印速度可达	每秒 8 英寸/203 毫米 (203 dpi) 每秒 6 英寸/152 毫米 (300 dpi)
介质传感器	全宽、可移动反射/黑标传感器；多位置透射/间隙传感器
固件	ZPL II；EPL 2；XML；ZBI；PDF Direct

介质和碳带特性

标签长度	最短：0.25 英寸/6.4 毫米 最长：39.0 英寸/991 毫米
介质宽度	热敏：0.585 英寸/15 毫米至 4.25 英寸/108 毫米 热转印：0.585 英寸/15 毫米至 4.65 英寸/118 毫米
介质卷尺寸	最大卷外径：5.0 英寸/127 毫米 卷芯内径：0.5 英寸 (12.7 毫米) 和 1.0 英寸 (25.4 毫米) 标准；1.5 英寸 (38.1 毫米)、2.0 英寸 (50.8 毫米) 和 3.0 英寸 (76.2 毫米) 使用可选适配器

选件和附件

介质处理	分配器/剥离器：使用标签传感器进行标签剥离和出示 (工厂安装或现场安装) 切刀 (工厂安装或现场安装)
通信	802.11ac Wi-Fi 和蓝牙 4.1 (双无线模块) (工厂安装或现场可安装)
电池	为打印机供电，以支持以更快的打印速度进行整班打印；支持多种连接和介质处理选项
便携包 ²	便携包配有肩带和提手，方便您将桌面打印机和电池携带到应用场合
键盘显示单元	Zebra 键盘显示单元 (ZKDU)，用于独立打印解决方案
介质锁定舱	带 2 个键的机械锁；Kensington™ 锁槽；仅适用于 ZD621 医疗保健热敏型号
安装板	将 ZD 系列打印机固定到台面或货架上
封闭式电源	附加的电源附件，可实现无线安装

字体/图形/码制

条码比率	2:1 和 3:1
一维条码	Code 11、Code 39、Code 93、Code 128、ISB T-128、UPC-A、UPC-E、EAN-8、EAN-13、UPC 和 EAN (带 2 位或 5 位扩展码)、Plessey、Postnet、Standard 2-of-5、Industrial 2-of-5、Interleaved 2-of-5、Logmars、MSI、Codabar 和 Planet Code
二维条码	Codablock、PDF417、Code 49、DataMatrix、MaxiCode、QR Code、MicroPDF、Aztec
字体和图形	16 种内建可扩展 ZPL II 位图字体，2 种内建可缩放 ZPL 字体，5 种内建可扩展 EPL 2 字体，支持本地开放式字体，兼容 Unicode。中国机型内含 SimSun 简体中文字体

打印机耗材

如需获得出色的质量、服务和热能打印专业知识，请选择 Zebra 认证耗材，以确保 Zebra 打印机发挥稳定可靠的优化性能。

法规

IEC 60950-1、IEC 62368-1、EN55022 B 类、EN55024、EN55035、EN61000-3-2、EN61000-3-3、FCC B 类、ICES-003、FCC 15.209；15.247 (d)、IC RSS 247、EN 300 328、EN 301 893、EN 62311、cTUVus CE Marking、VCCI、C-Tick、S-Mark、CCC、CU、BSMI、KCC、SABS、IN-Metro、BIS、NOM

环境合规

环境
• RoHS 指令 2011/65/EU；修订指令 2015/863
如需获取产品和材料合规性等列表，请访问 www.zebra.com/environment

介质和碳带特性

介质厚度	0.003 英寸 (0.08 毫米) 最小值; 0.0075 英寸 最大值 (0.19 毫米) (仅限撕纸模式)
介质类型	卷筒纸或折叠纸、带或不带黑标的模切纸或连续纸、标签纸、连续收据纸、腕带
碳带外径	2.6 英寸/66 毫米 (300 米); 1.34 英寸/34 毫米 (74 米)
碳带标准长度	984 英尺 (300 米); 243 英尺 (74 米)
碳带比率	1: 4 碳带到介质 (300 米) 1: 1 碳带到介质 (74 米)
碳带宽度	1.33 英寸/33.8 毫米 — 4.3 英寸/109.2 毫米
碳带卷芯内径	300 米碳带: 1 英寸/25.4 毫米 74 米碳带: 0.5 英寸/12.7 毫米

操作特性

工作温度	40°F 到 105°F/4.4°C 到 41°C
存储温度	-40°F 到 140°F/-40°C 到 60°C
工作湿度	10% 到 90%, 无冷凝
存储湿度	5% 到 95%, 无冷凝
电气规格	可自动检测的 (符合 PFC 标准) 100-240VAC, 50-60Hz; 经过 ENERGY STAR 认证; 经过 Energy Efficiency Level VI 认证; 可选 2750 mAh 电池; 医疗保健型号包含 IEC60601-1 认证电源

Print DNA 软件

这款打印机由我们的 Print DNA 软件功能套件提供支持, 让您的打印机快速安全运行并随业务需求而不断发展。Print DNA 功能可能因型号而异, 某些功能可能需要许可证。如需了解更多信息, 请访问 www.zebra.com/printdna

包装箱内物品清单

打印机、空碳带卷芯 (1 英寸和 0.5 英寸) *、用于非 Zebra 碳带 (2) * 的 300 米碳带卷芯适配器、交流电源、电源线、USB 电缆、快速入门指南、监管指南
* 空碳带卷芯和碳带卷芯适配器仅包含在 ZD621 热转印型号中

推荐的服务

Zebra OneCare™ 维护计划提供高性能和设备正常运行时间, 同时通过规定的服务级别保护您的关键操作和打印机。如需了解更多信息, 请访问 www.zebra.com/zebraonecare

Zebra OneCare Select: 综合覆盖, 包括打印头、正常磨损和意外损坏
优先获得全天候实时技术支持和软件更新
提前更换和快递服务 (次日设备更换)
标准设备调试
在线退货授权 (RMA) 支持

Zebra OneCare Essential: 综合覆盖, 包括打印头、正常磨损和意外损坏
优先获得工作时间内实时技术支持和软件更新
三日站内维修周转时间以及返修后免费陆运寄回
在线退货授权 (RMA) 支持

注意: 服务提供情况可能因国家/地区而异。

产品保修服务

ZD600 系列打印机可获得自发货之日起至少两 (2) 年的工艺和材料质量保证。保修因地区而异。如需了解完整的保修声明, 请访问 www.zebra.com/warranty

了解更多产品和行业应用: www.zebra.com

斑马技术销售支持热线: **4009201899**

(注: 如果您是铁通用户, 请发邮件至 contact.apac@zebra.com 咨询)



上海

上海市静安区石门一路 288 号
兴业太古汇香港兴业中心二座
2801 & 2807 - 2812 200040
电话: +86 21 6010 2222

北京

北京市东城区北三环东路
36 号环球贸易中心 D 座
1203-1206 室 100013
电话: +86 10 5662 2000

广州

广州市林和西路 9 号
耀中广场 B3412-3415 室
510610
电话: +86 20 3810 7798

成都

成都市高新区交子大道
177 号中海国际中心
B 座 1511 室 610041
电话: +86 28 8333 7630

南京

南京市鼓楼区汉中路 2 号
金陵饭店亚太商务楼
8 楼 871 室 210005
电话: +86 25 6610 2619

武汉

武汉市武昌区中南路 7 号
中商广场写字楼 A 座
1817 室 430071
电话: +86 27 8773 7490

深圳

广东省深圳市福田区中心
四路一号嘉里建设广场
第一座 1704 室 518048
电话: +86 755 3305 3911

香港

香港九龙尖沙咀
广东道 30 号
新港中心 2 座 911 室
电话: +852 3622 2271

台北

台北市信义区松
统一国际大楼 13
110
电话: +886 2 87

ZEBRA

传真: +86 21 6288 8393

传真: +86 10 5825 7426

传真: +86 20 3810 7783

传真: +86 28 8556 6592

传真: +86 25 6610 2619

传真: +86 27 8773 7493

传真: +86 755 3651 3950

传真: +852 2157 0333

传真: +886 2 87

Zebra 文字商标及图形商标是斑马技术 (Zebra Technologies)

的注册商标, 已在全球多个司法管辖区注册。所有其他商标均为其各自所有者的财产。©2025 Zebra Technologies Corp. 和/或其关联机构版权所有。

03/11/2024 HTML